

	<p>Objekt: Packung "Hoffmann's Reisstärke"</p> <p>Museum: Stiftung Domäne Dahlem - Landgut und Museum Königin-Luise-Straße 49 14195 Berlin +49 30 66 63 00 - 0</p> <p>Sammlung: Inventargut</p> <p>Inventarnummer: DD12/053DA</p>
--	---

## Beschreibung

Quaderförmige (Querformat) Papp - Packung mit Inhalt "Hoffmanns Reisstärke" für den Haushalt. Nach dem Waschen und vor dem Bügeln, um der Kleidung einen gewissen Halt (Steifigkeit) zu geben, wie auf der Packung beschrieben: "Gebrauchsanweisung: 50 g Hoffmann's Reisstärke Marke "Katze" (2 1/2 gehäufte Eßlöffel) werden in wenig kaltem Wasser angerührt. Dann wird unter ständigem Umrühren 1 l kochendes Wasser zugegeben, bis sich eine gleichmäßige, dünnflüssige Lösung bildet. Diese Lösung wird mit kaltem auf nachstehende Gesamtmengen verdünnt: für 8 - 10 Oberhemden auf insgesamt 2 1/2 l Wasser 6 Schürzen oder 2 Berufskittel auf insgesamt 3l Wasser 3 kg Tischwäsche, Blusen oder Sommerkleider auf insgesamt 8l Wasser 4 kg Bettwäsche od. Gardinen auf insgesamt 10l Wasser...Steife Kragen werden stets kalt gestärkt: Die Srtärke wird wie oben angerührt und dann im klatten Wasser verdünnt (50 g Hoffmann's Reisstärke mit 1/2 l Wasser für 10 - 12 Kragen). Auch Oberhemden können kalt gestärkt werden (50 g Hoffmann's Reisstärke mit 1 1/2 l Wasser für 5-6 Oberhemden). ... Die gründlich gewaschenen und gespülten Wäscheteile werden einzeln in die Stärkelösung eingetaucht und dann ausgewrungen. Gebügelt wird die Wäsche, solange sie noch feucht ist oder nachdem man sie durchgleichmäßiges Einsprengen und einrollen wieder angefeuchtet hat. ... So sparsam im Verbrauch ist Hoffmann's Reisstärke! Mit Hoffmann's Reisstärke kann man die Wäsche je nach Wunsch schwächer oder stärker appretieren. Es kommt nur darauf an, die Stärkelösung mehr oder weniger zu verdünnen. Nach dem Bügeln ist die gestärkte Wäsche wie ladenneu. Sie bleibt länger sauber und wirkt immer gepflegt. ... Hoffmann's Stärkefabriken AG, Bad Salzuflen/Lippe"

## Grunddaten

Material/Technik:

Pappe; Papier, bedruckt \* industriell gef.

Maße:

H: 5 cm, B: 12 cm, T: 9 cm

